

Anbausteckdose

Bestellnr. 1629ZC




- Schraubkontakt
- gerade Steckrichtung

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Flansch	55x55 mm
Bohrloch	45x45 mm
Gewicht	119 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16
1 MB 426	Pole	3
Maße in mm	a	55
	b	55
	c	54
	d	45
	e	45
	f	5,5
	g	8
	g-1	2
	h	70
	h1	12
	k	28
	l	47
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm ²		1,5
		—4