MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Anbausteckdose

Bestellnr. 1693



- Schraubkontakt
- gerade Steckrichtung
- auch für Kabelkanäle und UP-Kästen geeignet

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	2 p
Volt	20-25 V
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Flansch	75x75 mm
Bohrloch	60x60 mm
Gewicht	128 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32	
1 MB 292	Pole	2	3	2	3
Maße in mm	a	75	75	75	75
	b	75	75	75	75
	c	44	44	44	44
	d	60	60	60	60
	e	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2
	h	77	77	77	77
	k	22	22	22	22
	l	34	34	34	34
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		4 —10	4 —10	4 —10	4 —10

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.