

## Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 10837




- Schraubkontakt
- mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
- mit Kabelknickschutz
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, bis H07RN-F

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	49 g
Prüfzeichen	DE, VDE, AT, ÖVE

## Abmessungen



Zeichnung  
2 MB 139

Maße in mm