

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1133




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- zum Durchverdrahten geeignet
- für Wanddurchbruch 70 mm Ø
- Zentralbefestigung

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	4 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	182 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32		
		4	5	3	4	5
1 MB 468	Pole					
Maße in mm	a	81	81	81	81	81
	b	66	69	71	71	80
	c	58	55	66	66	64
	k	max. 33	max. 33	max. 33	max. 33	max. 33
	h	100	102	101	101	108
	l	70	70	70	70	70
	lt	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75
	t	2-9	2-9	2-9	2-9	2-9
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		-4	-4	-6	-6	-6