

Wandsteckdose

Bestellnr. 1844




- Schraubkontakt
- Befestigung von außen
- Leitungseinführung einmal oben und einmal blind (zum Ausschneiden) auf der Rückseite

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	2 p
Volt	40-50 V
Uhrzeitstellung	12 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	189 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 294	Amp. Pole	16		32	
		2	3	2	3
Maße in mm	a	96	96	96	96
	b	73	73	73	73
	c	90	90	90	90
	d	53	53	53	53
	d1	52	52	52	52
	d2	2	2	2	2
	e	62	62	62	62
	f	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	8	8	8	8
	h	129	129	129	129
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm ²		4	4	4	4
		-10	-10	-10	-10