

Kupplung AM-TOP® TM

Bestellnr. 24687




- Schraubkontakt
- einteiliges Gehäuse
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz mit Schutzkappe (Form DS)

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	440-460 V
Uhrzeitstellung	11 h
Hertz	60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte
Schutzart	IP 67
Gewicht	285 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp. Pole	16		32	
		3	5	3	5
Maße in mm	a	160	170	204	205
	b	70	87	101	101
	h	78	94	98	105
	y	14,5	16	22	22
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		1	1	2,5	2,5
		-2,5	-2,5	-6	-6