

Anbausteckdose

Bestellnr. 3053



- Schraubkontakt
- gerade Steckrichtung

Technische Daten

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 3 p |
| Volt | nach Trenntransformator |
| Uhrzeitstellung | 12 h |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 44 |
| Flansch | 75x75 mm |
| Bohrloch | 60x60 mm |
| Gewicht | 137 g |
| Prüfzeichen | CN,CQC |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 16 | | | 32 | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 1 MB 247 | Pole | | | | | | |
| Maße in mm | a | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | c | 53 | 53 | 55 | 64 | 64 | 65 |
| | d | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | e | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | g1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 75 | 80 | 83 | 89 | 89 | 100 |
| | h1 | | 6 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| | k | 31 | 32 | 32 | 39 | 39 | 39 |
| | l | 43 | 52 | 54 | 58 | 58 | 62 |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm ² | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -10 |