MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 476

- Schraubkontakt
- mit Klappdeckel

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	4 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gewicht	748 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16	32			63	
2 MB 40	Pole	5	3	4	5	4	5
Maße in mm	a	85	85	85	85	114	114
	b	85	85	85	85	114	114
	c	141	141	141	144	180	180
	d	70	70	70	70	90	90
	e	70	70	70	70	90	90
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	g	6	6	6	6	6	6
	g1	2	2	2	2	2	2
	h	181	181	181	188	242	242
	s	86	93	93	100	113	113
	l	30	30	30	30	40	40
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm^2		1 —2,5	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6	4 —16	4 —16

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.