

Wandsteckdose

Bestellnr. 5888A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- auf Wunsch mit Zusatzeinrichtung zur Anbringung eines Vorhängeschlosses

Technische Daten

Ampere	125 A
Pole	5 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	8388 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	125		
		Pole		
1 MB 177		3	4	5
Maße in mm				
a		460	460	460
b		260	260	260
c		270	270	270
d		434	434	434
e		234	234	234
f		11	11	11
g		9	9	9
h		519	519	519
M		63	63	63
M*		2x63	2x63	2x63
Leitung bis mm Ø		44	44	44
Klemmen für Leiterquer-		25	25	25
schnitt von bis mm²		—70	—70	—70