

## EverGUM® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 70640




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

### Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	4
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 LS 16 A, 3 p, K</li> <li>• 2 LS 16 A, 1 p, K</li> </ul>
Vorsicherung max.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V</li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	8630 g
Länge	306 mm
Höhe	288 mm
Breite	230 mm

### Abmessungen



Zeichnung  
5 MB 48a

Maße in mm