

Anbausteckdose
Bestellnr. 851



- Schraubkontakt
- mit Ösen
- Flansch 68 x 62 mm außen
- Bohrlochabstand 47 x 47 mm
- Neigung 20°

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Flansch	68x62 mm
Bohrloch	47x47 mm
Neigung	20 °
Gewicht	123 g

Abmessungen

