Kupplung AM-TOP® TM
Bestellnr. 24687

- Schraubkontakt
- einteiliges Gehäuse
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- mit Schutzkappe
- (Form DS)
- nach Verteidigungsgerätenorm

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	440-460 V
Uhrzeitstellung	11 h
Hertz	60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte
Schutzart	IP 67
Gewicht	285 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32	
3 MB 73	Pole	3	5	3	5
Maße in mm	a	160	170	204	205
	b	70	87	101	101
	h	78	94	98	105
	y	14,5	16	22	22
Klemmen für Leiterquer-		1	1	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		—2,5	—2,5	—6	—6

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.