

Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 1065



- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	7 p
Volt	500 V
Uhrzeitstellung	7 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte
Schutzart	IP 44
Gewicht	241 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp. Pole	16		32	
		7		7	
Maße in mm	a	167		208	
	b	76		89	
	h	98		108	
	y	16		22	
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		1		2,5	
		—2,5		—6	