

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1158




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- einheitliches Flanschmaß
- zum Durchverdrahten geeignet
- Neigung 20°
- Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	110 V
Uhrzeitstellung	4 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Flansch	85x85 mm
Bohrloch	70x70 mm
Neigung	20 °
Gewicht	136 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 520	Pole						
Maße in mm							
a		85	85	85	85	85	85
b		85	85	85	85	85	85
c		56	59	59	64	64	71
d		70	70	70	70	70	70
e		70	70	70	70	70	70
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		87	91	99	103	103	110
i		78	85	89	103	103	106
k		32	32	33	44	44	49
I min.		57	64	70	78	78	78
I max.		76	76	76	78	78	78
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²							
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6