

Anbausteckdose

Bestellnr. 1261AE




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- gerade Steckrichtung

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 44
Flansch	107x100 mm
Bohrloch	85x77 mm
Gewicht	523 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63		
		3	4	5
1 MB 211	Pole			
Maße in mm	a	107	107	107
	b	100	100	100
	c	80	80	80
	d	85	85	85
	e	77	77	77
	f	6	6	6
	g.	12	12	12
	g.1	2	2	2
	h	113	113	113
	k	55	55	55
	l	88	88	88
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6
schnitt von bis mm²		-25	-25	-25