

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14562




- Schraubanschlusstechnik **ErgoCONTACT®**
- **X-CONTACT®**
- ergonomische Gehäuseform mit genopten Griffflächen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt	vernickelte Kontakte, X-CONTACT®, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 54
Gewicht	215 g
Prüfzeichen	DE,VDE

Abmessungen



Zeichnung 3 MB 79	Amp. Pole	16		32
		3	5	5
Maße in mm	a	166	174	209
	b	57	69	80
	h	83	98	108
	y	15	17,2	24,7
Klemmen für Leiterquer-		1	1	2,5
schnitt von bis mm²		-2,5	-2,5	-6