

Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 2769



- Schraubkontakt
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	600-690 V
Uhrzeitstellung	5 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	300 g
Prüfzeichen	DE, VDE, CN, CQC

Abmessungen



Zeichnung 3 MB 63	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	162	165	167	209	209	208
	b	60	68	76	82	82	89
	h	83	92	98	100	100	108
	y	14,5	16	16	22	22	22
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6