

Wandgerätestecker

Bestellnr. 349



- Schraubkontakt
- Leitungseinführung auch rückseitig möglich
- Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	4 p
Volt	500 V
Uhrzeitstellung	7 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	353 g
Prüfzeichen	DE,VDE, CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm							
a		87	100	100	128	128	128
b		64	75	75	84	84	84
c		93	106	110	133	133	135
d		40	—	—	—	—	—
d1		—	10,5	10,5	11	11	11
e		50,5	59	59	68	68	68
f		4,5	5	5	5,3	5,3	5,3
g		4	4	4	4	4	4
h		122	133	135	169	169	170
M		20	20	20	32	32	32
M*		1x20 (blind) zum Ausschneiden			2x25 (blind) zum Ausschneiden		
Leitung bis mm Ø		15	15	15	18/25	18/25	18/25
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1	1	1	2,5	2,5	2,5
		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6