

Kupplung StarTOP® mit SafeCONTACT

Bestellnr. 35



- schraubenlose Schneid-Klemm-Technik
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schneidklemmen - SafeCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	247 g
Prüfzeichen	DE,VDE, NL,Kema, CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung 3 MB 60	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	160	174	172	214	214	210
	b	57	61	69	75	75	80
	h	83	92	98	100	100	108
	y	16	16	16	22	22	22
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		1	1	1	2,5	2,5	2,5
		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6