

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, grau

Bestellnr. 4976



- Schraubkontakt
- mit Beschriftungsfeld
- abschließbares Sicherheitsschloss
- zwei Schlüssel
- im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
- mit gleicher Schließung lieferbar
- Leitungseinführungen: 1 x M 25 mit Einführungsstutzen oben, 1 x M 25 zum Ausschneiden unten, 1 x M 20 zum Ausschneiden auf der Rückseite, für Kabel 7 bis 13 mm Ø
- Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p+E
Volt	230 V
Hertz	50-60 Hz
Schutzart	IP 44
Gewicht	275 g

Abmessungen

Zeichnung	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 313	Pole						
Maße in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	90	90	90	102	102	102
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	36	36	36	36	36	36
	y	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6