MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Stecker

Bestellnr. 636A

- Schraubkontakt
- Kabelknickschutz

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	20-25 V
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	153 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32	
2 MB 159	Pole	2	3	2	3
Maße in mm	a	130	130	130	130
	b	55	55	55	55
	h	58	58	58	58
	m	108	108	108	108
	n	107	107	107	107
	y	25	25	25	25
	z	9	9	9	9
Klemmen für Leiterquer-		4	4	4	4
schnitt von bis mm²		—10	—10	—10	—10

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.