

Wandsteckdose

Bestellnr. 7042




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- Schütz und elektrische PKS-Verriegelung
- 3-pol. Sicherungssockel NH 00

Technische Daten

Ampere	125 A
Pole	4 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	8700 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	125	
		4	5
1 MB 163	Pole		
Maße in mm	a	460	460
	b	260	260
	c	234	234
	d	434	434
	e	234	234
	f	11	11
	g	9	9
	h	519	519
	M	63	63
	M*	2x63	2x63
Leitung bis mm Ø		44	44
Klemmen für Leiterquer-		25	25
schnitt von bis mm ²		—70	—70