

## Kupplung

Bestellnr. 721A




- Schraubkontakt
- Kabelverschraubung

## Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	2 p
Volt	40-50 V
Uhrzeitstellung	12 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	208 g
Prüfzeichen	CN,CQC

## Abmessungen



Zeichnung 3 MB 36	Amp. Pole	16		32	
		2	3	2	3
Maße in mm	a	164	164	164	164
	b	55	55	55	55
	h	67	67	67	67
	m	142	142	142	142
	y	24,7	24,7	24,7	24,7
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10