

## AirKRAFT®

Bestellnr. 94565RO




- anschlussfertig verdrahtet
- Bodenschale schwarz
- anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe

## Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 1 LS 16 A, 1 p, B</li> </ul>
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V</li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	4060 g

## Abmessungen



Zeichnung  
1 MB 441  
Maße in mm