

## Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 1004



- Schraubkontakt
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

## Technische Daten

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Ampere            | 16 A                    |
| Pole              | 4 p                     |
| Volt              | nach Trenntransformator |
| Uhrzeitstellung   | 12 h                    |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt          |
| Kontakt           | standard                |
| Schutzart         | IP 44                   |
| Gewicht           | 202 g                   |
| Prüfzeichen       | EAC, CQC                |

## Abmessungen



| Zeichnung                       | Amp. | 16   |      |      | 32  |     |     |
|---------------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                                 |      | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| 3 MB 63                         | Pole |      |      |      |     |     |     |
| Maße in mm                      | a    | 162  | 165  | 167  | 209 | 209 | 208 |
|                                 | b    | 60   | 68   | 76   | 82  | 82  | 89  |
|                                 | h    | 83   | 92   | 98   | 100 | 100 | 108 |
|                                 | y    | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Klemmen für Leiterquer-         |      | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm <sup>2</sup> |      | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6  | -6  | -6  |