

## Kupplung SCHUKO®

Bestellnr. 10844




- Schraubkontakt
- mit Kabelknickschutz und Deckel
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, bis H07RN-F

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	83 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

## Abmessungen



Zeichnung  
3 MB 39

Maße in mm