

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13567




- Schraubanschlusstechnik **ErgoCONTACT®**
- ergonomische Gehäuseform mit genopten Griffflächen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	50-500 V
Uhrzeitstellung	2 h
Hertz	300-500 Hz
Anschlusstechnik	Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 54
Gewicht	195 g
Prüfzeichen	VDE

Abmessungen



Zeichnung Z MB 253	Amp. Pole	16		32
		3	5	5
Maße in mm	a	154	163	196
	b	55	68	78
	h	58	74	86
	n	118	126	151
	y	14,5	16	22
Klemmen für Leiterquer-		1	1	2,5
schnitt von bis mm ²		-2,5	-2,5	-6