

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1676



- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- zum Durchverdrahten geeignet
- gerade Steckrichtung
- Blindflansch zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen Bestellnr. 41419

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	4 p
Volt	50-500 V
Uhrzeitstellung	10 h
Hertz	100-300 Hz
Anschlussstechnik	Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Flansch	75x75 mm
Bohrloch	60x60 mm
Gewicht	140 g
Prüfzeichen	VDE, EAC, CQC

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 464	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm							
a		75	75	75	75	75	75
b		75	75	75	75	75	75
c		53	53	54	64	64	64
d		60	60	60	60	60	60
e		60	60	60	60	60	60
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g.		8	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		75	80	85	89	89	95
h1			5	8	10	10	12
k		22	22	22	28	28	28
l		43	52	57	60	60	64
Klemmen für Leiterquer-							
schnitt von bis mm²							
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6