MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Wandgerätestecker

Bestellnr. 1968

- Schraubkontakt
- Befestigung von außen
- Leitungseinführung einmal oben und einmal blind (zum Ausschneiden) auf der Rückseite

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	2 p
Volt	20-25 V
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	145 g
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32	
2 MB 160	Pole	2	3	2	3
Maße in mm	a	96	96	96	96
	b	73	73	73	73
	c	74	74	74	74
	d	53	53	53	53
	d1	52	52	52	52
	d2	2	2	2	2
	e	62	62	62	62
	f	5,3	5,3	5,3	5,3
	g.	8	8	8	8
	h	116	116	116	116
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.