

## Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 2185



- Schraubkontakt
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

### Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	50-250 V
Uhrzeitstellung	3 h
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	143 g
Prüfzeichen	VDE, EAC, CQC

### Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
3 MB 63	Pole						
Maße in mm	a	162	165	167	209	209	208
	b	60	68	76	82	82	89
	h	83	92	98	100	100	108
	y	14,5	16	16	22	22	22
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm <sup>2</sup>		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6