

Stecker AM-TOP® TM

Bestellnr. 24760



- Schraubkontakt
- einteiliges Gehäuse
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz mit Schutzkappe (Form CP)
- nach Verteidigungsgerätenorm

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte
Schutzart	IP 67
Gewicht	353 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

Abmessungen



Zeichnung 2 MB 240	Amp. Pole	16		32	
		3	5	4	5
Maße in mm	a	148	153	191	185
	b	70	87	94	101
	h	75	92	97	105
	n	108	112	141	133
	y	14,5	16	22	22
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1	1	2,5	2,5
		—2,5	—2,5	—6	—6