

## Anbausteckdose

Bestellnr. 3053



- Schraubkontakt
- gerade Steckrichtung

## Technische Daten

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Ampere            | 16 A                    |
| Pole              | 3 p                     |
| Volt              | nach Trenntransformator |
| Uhrzeitstellung   | 12 h                    |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt          |
| Kontakt           | standard                |
| Schutzart         | IP 44                   |
| Flansch           | 75x75 mm                |
| Bohrloch          | 60x60 mm                |
| Gewicht           | 137 g                   |
| Prüfzeichen       | VDE, EAC, CQC           |

## Abmessungen



| Zeichnung<br>1 MB 247                                 | Amp.<br>Pole | 16  |     |     | 32  |     |     |
|---|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maße in mm  |              |     |     |     |     |     |     |
| a   |              | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |
| b   |              | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |
| c   |              | 53  | 53  | 55  | 64  | 64  | 65  |
| d   |              | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
| e   |              | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
| f   |              | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| g   |              | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| g1  |              | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| h   |              | 75  | 80  | 83  | 89  | 89  | 100 |
| h1  |              |     | 6   | 8   | 11  | 11  | 12  |
| k   |              | 31  | 32  | 32  | 39  | 39  | 39  |
| l   |              | 43  | 52  | 54  | 58  | 58  | 62  |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup> |              |     |     |     |     |     |     |
|   |              | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|   |              | -4  | -4  | -4  | -10 | -10 | -10 |