

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 3070




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- einheitliches Flanschmaß
- Neigung 20°
- Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Flansch	85x85 mm
Bohrloch	70x70 mm
Neigung	20 °
Gewicht	140 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 519	Pole						
Maße in mm							
a		85	85	85	85	85	85
b		85	85	85	85	85	85
c		52	57	55	61	60	66
d		70	70	70	70	70	70
e		70	70	70	70	70	70
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g-1		2	2	2	2	2	2
h		86	96	100	96	104	110
k		31	32	33	43	44	48
l min.		57	64	70	78	78	78
l max.		76	76	76	78	78	78
d		20	20	20	20	20	20
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10