

## Wandgerätestecker

Bestellnr. 357



- Schraubkontakt

## Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	4 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gewicht	884 g
Prüfzeichen	VDE, EAC, CQC

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63			125	
		Pole			4	5
2 MB 36		3	4	5	4	5
Maße in mm						
a	170	170	170	264	264	
b	118	118	118	163	163	
c	171	171	171	205	205	
d	134,5	134,5	134,5	240	240	
e	103	103	103	140	140	
f	6,1	6,1	6,1	8,1	8,1	
g	6	6	6	8	8	
h	250	250	250	355	355	
M	40	40	40	50	50	
M*	2x40	2x40	2x40	50	50	
alpha	25°	25°	25°	20°	20°	
Leitung bis mm Ø	27	27	27	38	38	
Klemmen für Leiterquer-	6	6	6	16	16	
schnitt von bis mm²	-16	-16	-16	-35	-35	