

## Wandgerätestecker

Bestellnr. 360



- Schraubkontakt

## Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	5 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gewicht	931 g
Prüfzeichen	VDE, EAC, CQC

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63			125	
		3	4	5	4	5
<b>2 MB 36</b>	<b>Pole</b>					
<b>Maße in mm</b>	<b>a</b>	170	170	170	264	264
	<b>b</b>	118	118	118	163	163
	<b>c</b>	171	171	171	205	205
	<b>d</b>	134,5	134,5	134,5	240	240
	<b>e</b>	103	103	103	140	140
	<b>f</b>	6,1	6,1	6,1	8,1	8,1
	<b>g</b>	6	6	6	8	8
	<b>h</b>	250	250	250	355	355
	<b>M</b>	40	40	40	50	50
	<b>M*</b>	2x40	2x40	2x40	50	50
	<b>α</b>	25°	25°	25°	20°	20°
	<b>Leitung bis mm Ø</b>	27	27	27	38	38
	<b>Klemmen für Leiterquer-</b>	6	6	6	16	16
	<b>schnitt von bis mm²</b>	-16	-16	-16	-35	-35