

## Hängekupplung PowerTOP®

Bestellnr. 3999



- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- Verschraubung und außenliegende Zugentlastung
- Aufhängebügel

### Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	450 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

### Abmessungen



Zeichnung 3 MB 51/3	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	165	180	190	214	214	223
	b	60	68	76	82	82	89
	h	76	84	90	92	92	99
	y	19	19	22	24,5	24,5	28,5
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		1	1	1	2,5	2,5	2,5
		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6