

Wandsteckdose

Bestellnr. 5925A



- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	3 p
Volt	110 V
Uhrzeitstellung	4 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	2396 g
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63		
		Pole		
1 MB 180		3	4	5
Maße in mm				
a		260	260	260
b		160	160	160
c		198	198	198
d		240	240	240
e		140	140	140
f		8,1	8,1	8,1
g		8	8	8
h		303	303	303
M		40	40	40
M*		2 x 40	2 x 40	2 x 40
Leitung bis mm Ø		27	27	27
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6
schnitt von bis mm²		—25	—25	—25