


Anbausteckdose

Bestellnr. 622




- Schraubkontakt
- gerade Steckrichtung

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	2 p
Volt	50 V
Uhrzeitstellung	10 h
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Flansch	55x55 mm
Bohrloch	45x45 mm
Gewicht	108 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32	
		2	3	2	3
1 MB 136	Pole				
Maße in mm	a	55	55	55	55
	b	55	55	55	55
	c	44	44	44	44
	d	45	45	45	45
	e	45	45	45	45
	f	4,2	4,2	4,2	4,2
	g	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2
	h	67	67	67	67
	k	22	22	22	22
	l	34	34	34	34
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm ²		4	4	4	4
		-10	-10	-10	-10