

Kupplung

Bestellnr. 690A



- Schraubkontakt
- Kabelknickschutz

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung	4 h
Hertz	100-200 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	205 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

Abmessungen



Zeichnung 3 MB 37	Amp. Pole	16		32	
		2	3	2	3
Maße in mm	a	144	144	144	144
	b	55	55	55	55
	h	67	67	67	67
	m	122	122	122	122
	y	25	25	25	25
	z	9	9	9	9
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		4	4	4	4
		-10	-10	-10	-10