

Kupplung

Bestellnr. 695A



- Schraubkontakt
- Kabelknickschutz

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	2 p
Volt	40-50 V
Uhrzeitstellung	12 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	184 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32	
		2	3	2	3
3 MB 37	Pole				
Maße in mm	a	144	144	144	144
	b	55	55	55	55
	h	67	67	67	67
	m	122	122	122	122
	y	25	25	25	25
	z	9	9	9	9
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		4	4	4	4
		-10	-10	-10	-10