

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 741




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	7 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 44
Gewicht	195 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

Abmessungen



Zeichnung 2 MB 217	Amp. Pole	16		32	
		7	7	7	7
Maße in mm	a	147	180		
	b	67	77		
	h	76	89,5		
	n	110	135		
	y	16	22		
Klemmen für Leiterquer-		1	2,5		
schnitt von bis mm²		—2,5	—6		