

Anbausteckdose

Bestellnr. 7506



- Schraubkontakt
- Horizontalbauweise
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 4 p |
| Volt | 500 V |
| Uhrzeitstellung | 7 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 564 g |
| Prüfzeichen | CQC |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 16 | | | 32 | | |
|------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 5 MB 59 | Pole | | | | | | |
| Maße in mm | a | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | b | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | c | 46 | 49 | 46 | 56 | 56 | 53 |
| | d | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | e | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | f | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | g | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | k max. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |