

## Anbausteckdose

Bestellnr. 75078




- Schraubkontakt
- Neigung 15°
- auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar

## Technische Daten

Ampere	400 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gewicht	8100 g

## Abmessungen



Zeichnung  
1 MB 637

Maße in mm