

## Wandsteckdose

Bestellnr. 856



- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- Befestigung von innen
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

## Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	3 p
Volt	110 V
Uhrzeitstellung	4 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gewicht	909 g
Prüfzeichen	VDE, EAC, CQC

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63		
		Pole		
1 MB 112		3	4	5
Maße in mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	175	175	175
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g	6	6	6
	h	219	219	219
	M	40	40	40
	M*	2x40 (blind) zum Ausschneiden		
	Leitung bis mm Ø	27	27	27
	Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²	6	6	6
		-25	-25	-25