

## Wandsteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 9124




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- zum Durchverdrahten geeignet
- zwei Außenbefestigungen
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

### Technische Daten

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ampere            | 16 A                       |
| Pole              | 4 p                        |
| Volt              | 50-500 V                   |
| Uhrzeitstellung   | 10 h                       |
| Hertz             | 100-300 Hz                 |
| Anschluss technik | Schraubenlos - TwinCONTACT |
| Kontakt           | standard                   |
| Schutzart         | IP 67                      |
| Gewicht           | 352 g                      |
| Prüfzeichen       | EAC, CQC                   |

### Abmessungen



| Zeichnung<br>1 MB 622                          | Amp.<br>Pole     | 16                            |      |      | 32                            |      |      |
|--|------------------|-------------------------------|------|------|-------------------------------|------|------|
|  |                  | 3                             | 4    | 5    | 3                             | 4    | 5    |
| Maße in mm                                     | a                | 100                           | 100  | 100  | 100                           | 100  | 100  |
|  | b                | 101                           | 101  | 101  | 109                           | 109  | 109  |
|  | c                | 117                           | 125  | 131  | 157                           | 157  | 160  |
|  | d                | 50                            | 50   | 50   | 50                            | 50   | 50   |
|  | e                | 84                            | 84   | 84   | 92                            | 92   | 92   |
|  | f1               | 5,3                           | 5,3  | 5,3  | 5,3                           | 5,3  | 5,3  |
|  | f2               | 5,3                           | 5,3  | 5,3  | 5,3                           | 5,3  | 5,3  |
|  | g                | 6,5                           | 6,5  | 6,5  | 6,5                           | 6,5  | 6,5  |
|  | h                | 131                           | 131  | 132  | 148                           | 148  | 148  |
|  | i                | 24,7                          | 24,7 | 24,7 | 27,5                          | 27,5 | 27,5 |
|  | M                | 25 (optional M20)             |      |      | 32 (optional M25)             |      |      |
|  | M*               | 2x25 (blind) zum Ausschneiden |      |      | 2x25 (blind) zum Ausschneiden |      |      |
|  | Leitung bis mm Ø | 18 (M25) und 15 (M20)         |      |      | 25 (M32) und 18 (M25)         |      |      |
| Klemmen für Leiterquer-<br>schnitt von bis mm² | 1,5              | 1,5                           | 1,5  | 2,5  | 2,5                           | 2,5  |      |
|  | -4               | -4                            | -4   | -6   | -6                            | -6   |      |