

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920001



- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**
- Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| SCHUKO® | 3 |
| Absicherung | • 3 Neozed D01, 1 p |
| Vorsicherung max. | 63 A |
| InA | 16 A |
| RDF | 1 |
| Anschluss/Zuleitung | • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm ² |
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 2229 g |
| Höhe | 260 mm |
| Breite | 225 mm |

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 521

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

| Steckdosen | Schutzart | Tiefe |
|--------------------|-----------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 175 mm |
| | IP 67 | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 204 mm |
| | IP 67 | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 209 mm |
| | IP 67 | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 221 mm |
| | IP 67 | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 248 mm |
| | IP 67 | 248 mm |

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 32 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.