

## AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930030



- hohe Chemikalienbeständigkeit
- mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten
- anschlussfertig verdrahtet
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

### Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	3
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 LS 32 A, 3 p, C</li> <li>• 1 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 3 LS 16 A, 1 p, C</li> </ul>
Vorsicherung max.	63 A
InA	54 A
RDF	0.85
Anschluss/Zuleitung	• für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit
Gewicht	4850 g
Höhe	390 mm
Breite	225 mm
Prüfzeichen	EAC

### Abmessungen



Zeichnung 1 MB 522

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	205 mm
	IP 67	209 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	213 mm
	IP 67	221 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	227 mm
	IP 67	248 mm

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 40 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.