

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11012F




- für ortsfesten Einsatz
- mit Klappdeckel
- auch für Kabelkanäle und UP-Kästen geeignet
- **3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²**

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Steckklemmen
Kontakt	standard
Schutzart	IP 54
Flansch	75x75 mm
Bohrloch	60x60 mm
Gewicht	60 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

Abmessungen



Zeichnung
1 MB 593
Maße in mm