

## Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1171




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- einheitliches Flanschmaß
- zum Durchverdrahten geeignet
- Neigung 20°
- Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

### Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	4 p
Volt	500 V
Uhrzeitstellung	7 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Flansch	85x85 mm
Bohrloch	70x70 mm
Neigung	20 °
Gewicht	160 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

### Abmessungen



Zeichnung 1 MB 520	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	56	59	59	64	64	71
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	87	91	99	103	103	110
	i	78	85	89	103	103	106
	k	32	32	33	44	44	49
	I min.	57	64	70	78	78	78
	I max.	76	76	76	78	78	78
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6