

Anbausteckdose

Bestellnr. 1458



- Schraubkontakt
- **X-CONTACT®**
- gerade Steckrichtung
- Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P

Technische Daten

Ampere	125 A
Pole	4 p
Volt	500 V
Uhrzeitstellung	7 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Flansch	130x130 mm
Bohrloch	104x104 mm
Gewicht	1135 g
Prüfzeichen	VDE, EAC, CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	125	
1 MB 258	Pole	4	5
Maße in mm	a	130	130
	b	130	130
	c	119	119
	d	104	104
	e	104	104
	f	6,5	6,5
	g	18	18
	g.1	2	2
	h	129	129
	i	126	126
	k	43	43
	l	98	98
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		25	25
		-70	-70